


**Garant****VHM-volradiusfrees, DLC, Ø f8 DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	207441 10
GTIN	4045197591081
Artikelklasse	11X

**Omschrijving****Uitvoering:**

met **DLC-coating sp<sup>2</sup>** van de nieuwste generatie. Voor de **hoogrendementbewerking van aluminium materialen**. 4 kopse snijkanten tot aan centrum. Daarom als echte **4-snijder** in alle snijdieptes te gebruiken.

Tolerantie: radiuscontour = **±0,005 mm**.

**Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	4
Afkoppellengte L <sub>1</sub> incl. vrijloop	32 mm
Voeding f <sub>z</sub> voor kopieerfrezen in gietaluminium	0,08 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Vrijloop-Ø D <sub>1</sub>	9,4 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Totale lengte L	67 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	13 mm
Spiraelhoek	45 graden
Radius R	5 mm
Coating	DLC
Snijmateriaal	VHM

Norm	Fabrieksnorm
Type	W
Tolerantie nominale $\varnothing$	f8
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,1xD bij kopieerfreesen
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Volradius- en kogelfrees

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Alum.	geschikt	600 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	550 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
PMMA acryl	geschikt	220 m/min	N
PE-HD	geschikt	180 m/min	N
PA 66	geschikt	220 m/min	N
PEEK	geschikt	170 m/min	N
PF 31	geschikt	150 m/min	N
PVDF GF20	geschikt	200 m/min	N
POM GF25	geschikt	180 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	170 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	140 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	180 m/min	N
Honeycomb Sandwich	beperkt geschikt	320 m/min	N
Cu	geschikt	180 m/min	N
CuZn	geschikt	220 m/min	N

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	geschikt
<b>Dienstverlening</b>	
Schachtslijpen Type HB	129100 HB