

Garant
VHM-ruwfrees kort HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	205482 12
GTIN	4045197551696
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:
Met speciaal kartelprofiel.

Afmetingen overeenkomstig DIN 6527.

Voor hoge voedingsnelheden, zeer hoge verspaningscapaciteit.

Opmerking:
NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!
Aanbevolen opvolger nr. 205548.
Technische beschrijving

Hoekfasebreedte bij 45°	0,5 mm
Vrijloop-Ø D ₁	11 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	28 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,06 mm
Snijkant-Ø D _c	12 mm
Voeding f _z voor kanten in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm
Aantal tanden Z	4
Schacht-Ø D _s	12 mm
Totale lengte L	73 mm
Snijlengte L _c	16 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal

Schacht	DIN 6535 HB met h6
Tolerantie nominale \varnothing	d11
Spiraelhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Freesprofiel	HR
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	$0,5 \times D$ bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfreesen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	280 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	105 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	35 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M

GG(G)	geschikt	90 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		