

Garant
Machinetap, ongecoat, G: G3/4

Bestelgegevens

Bestelnummer	133300 G3/4
GTIN	4045197074553
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:
Met schilaansnijding.
Toepassing:
Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 14

Schroefdraad-Ø: 26,44 mm

Totale lengte L: 140 mm

 Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 24,5 mm

Technische beschrijving

Kerngat-Ø	24,5 mm
Draadspoed	1,814 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	14
Aantal spaangroeven	4
Schroefdraad-Ø	26,44 mm
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	20 mm

Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draaddiepte	79,32 mm
Draadafmeting	G3/4
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		