

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 12-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133352 12-24
GTIN	4045197594655
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Gangen per inch: 24

Schroefdraad-Ø: 5,49 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 4,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	5,49 mm
Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	4,5 mm
Draadspoed	1,058 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	24
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	16,44 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	12-24 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		