

**Garant****Machinetap, ongecoat, G: G1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133300 G1
GTIN	4045197074560
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Voor cilindrische Whitworth-gasdraad** DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).

Snijmateriaal: HSS

Gangen per inch: 11

Schroefdraad-Ø: 33,25 mm

Totale lengte L: 160 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Schacht-vierkant □: 20 mm

Kerngat-Ø: 30,75 mm

**Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	33,25 mm
Aantal spaangroeven	4
Kerngat-Ø	30,75 mm
Draadspoed	2,309 mm
Aantal snijkanten Z	4
Gangen per inch	11
Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	25 mm

Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	20 mm
Draaddiepte	99,75 mm
Draadafmeting	G1
Coating	ongecoat
Draadsoort	G
Flankhoek	55 graden
Norm	DIN 5156
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		