

Garant
VHM-frees composiet trekkende snede, Diamant, Ø h10 DC: 8mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	209546 8
GTIN	4062406362317
Artikelklasse	100

Omschrijving
Uitvoering:

Speciaal **ontwikkelde snijkant van gereedschap** voor de optimale bewerking van composiet-materialen resp. composiet.

Bouwlengte overeenkomstig **DIN 6527 lang**.

Rechtse spiraal, **trekkende snede** voor normaal gebruik.

Technische beschrijving

Totale lengte L	63 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Snijkant-Ø D _c	8 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Aantal tanden Z	8
Schacht-Ø D _s	8 mm
Snijlengte L _c	19 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,16 mm
Vrijloop-Ø D ₁	7,8 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in GFK CFK	0,031 mm
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	25 mm
Hoekfasehoek	45 graden

Tolerantie nominale \varnothing	h10
Spiraalhoek	8 graden
Coating	Diamant
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	Volle groef snijdiepte $1 \times D$
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zwart
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	100 m/min	N
POM GF25	geschikt	100 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	100 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	100 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	100 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	100 m/min	N
Hybriden	geschikt		
Honeycomb Sandwich	geschikt	195 m/min	N
CFK	geschikt	145 m/min	N
GFK, CFK	geschikt	145 m/min	N
Grafiet	geschikt	200 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		