

Garant**Schachtfrees, ongecoat, Ø e8 DC: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	191340 10
GTIN	4045197101860
Artikelklasse	11W

Omschrijving**Uitvoering:**

centrumsnijdend. **Met excentrische achterslijping.**

- **Ruime, fijn geslepen spaangroeven.**
- **Uiterst fijne slijpbewerking van de snijders – daardoor zeer zuivere werkstukoppervlakken.**
- **Speciale spaanhoek voor aluminium.**

Opmerking:

Voor het frezen van spiebanen.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	3
Snijkant-Ø D _c	10 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,029 mm
Schacht-Ø D _s	10 mm
Totale lengte L	95 mm
Snijlengte L _c	45 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek	42 graden
Hoekfasehoek	90 graden

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	W
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	150 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	37 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		