

Garant
Machinetap, ongecoat, UNC: 1-8

Bestelgegevens

Bestelnummer	133350 1-8
GTIN	4045197074737
Artikelklasse	11H

Omschrijving
Uitvoering:
Met schilaansnijding.
Toepassing:
Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

Draadsoort: UNC

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 376

Gangen per inch: 8

Schroefdraad-Ø: 25,4 mm

Totale lengte L: 160 mm

 Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 22,25 mm

Technische beschrijving

Gangen per inch	8
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	3,175 mm
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	22,25 mm
Norm	DIN 376

Snijmateriaal	HSS
Schacht-Ø D _s	20 mm
Totale lengte L	160 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draaddiepte	76,2 mm
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	1-8 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		

