

Garant**GARANT Softcut® fasenfrees MTC, met boring, Hoek γ : 45graden****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215540 45
GTIN	4045197809704
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste opsteekfasenfrees. Aan meerdere kanten omsloten wisselplaatzittingen voor stabilisatie van de snijkanten en opname van de verticale en radiale krachten.

Toepassing:

Voor grote fasebreedtes in de staalbouw. Uitstekend geschikt voor ruw- en halfruwtoepassingen.

Opmerking:

Traploze oppervlakken worden verkregen met de wisselplaten nr. 215321– 215398.

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	AP.T 1335..
grootste $\varnothing D_1$	59 mm
Maximale fasehoogte h	20,8 mm
Hoek γ	45 graden
Maximale fasebreedte b	20,8 mm

Maximale faselengte l	29,5 mm
kleinste Ø D	17 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Totale lengte L _{totaal}	52 mm
Wisselplaatschroevenset	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	3
Serie	Softcut®
Voeding per tand bij h _{max}	0,14 mm
Aantal wisselplaten	9
Schachtuitvoering	met boring
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Fasenfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219826
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP