

Garant**HiRunER precisie-ER-spantanghouder, SK 40 A = 160, voor ER-spantang-maat: 11M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300645 11M
GTIN	4062406544577
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus zijn geslepen en voor geluidsarmer draaien zijn alle schachten speciaal bewerkt. Inclusief Balluff-chip-boring, hoogrendement-spanmoer tot 25000 min⁻¹.

Voordeel:

- **3 µm rondloop met een 2 µm-spantang, 6 µm rondloop met een 5 µm-spantang.**
- **Extreme houdkrachten (tot factor 2 vergeleken met standaard-ER-houder).**
- **Trillingsverminderend effect door 2-delige spanmoer (gr. 11M en 16M 1-delig).**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 - vorm A en B.

Levering:

Inclusief **precisiespanmoer**.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806,
AB-spansleutels nr. 308820 – 308835,
ER-spantangen nr. 308901 – 309434,
ER-spansleutels nr. 309748; 309749; 309758; 309759,
ER-spantangen Fahrion nr. 308901 – 309434.

Opmerking:

- **Spant alleen nominale Ø tot schacht-Ø tolerantie h 10.**
- **Spanmoer niet in combinatie met afdichtring.**
- **Gebruiken in combinatie met Fahrion-spantangen.**

Verspaningsstrategie: HPC

Spanbereik: 1 - 7 mm

Buiten-Ø D: 16 mm

Reserve-ER-spanmoer nr. 309618: 11M

Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 7 mm
Buiten-Ø D	16 mm
Reserve-ER-spanmoer nr. 309618	11M
Opname	SK 40 A = 160
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

HiRunER rolsleutel Type 11M	309757 11M
HiRunER rolsleutel voor momentsleutels Type 11M	309758 11M