

Garant**ER-spanmoer voor HiRunER-spantanghouder, Voor ER: 20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309617 20
GTIN	4062406545048
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

draad en conus in één opspanning geslepen voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid. Oppervlak met glijcoating, kogelgelagerd. Geringere wrijvingscoëfficiënt, hogere spankrachten.

T.b.v. :

Precisie-ER-spantanghouders nr. 300642; 300643; 302843; 302844; ,305523; 305524.

Accessoires:

ER-spansleutel, nr. 309680 – 309740.

Steeksleutel (voor gr. 16), nr. 613300 gr. 25.

Opmerking:

houder en spanmoer zijn apart gebalanceerd!

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min⁻¹

Totale lengte L: 22,6 mm

Buiten-Ø D: 38 mm

Schroefdraad: M28×1

Maximaal aanhaalmoment: 80 Nm

Technische beschrijving

Schroefdraad	M28×1
Buiten-Ø D	38 mm
Voor ER	20 mm
Totale lengte L	22,6 mm
Maximaal aanhaalmoment	80 Nm
Norm	DIN 6499 D
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer