

Garant**ER-spantanghouder ultrakort, SK 40, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300445 16
GTIN	4062406545352
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. **Ultrakorte uitvoering met precisiespanmoer aan de binnenzijde.** Uitstekend geschikt voor krappe werkruimtes, hogere stabiliteit.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6499 vorm A en B.

Levering:

Inclusief ER-spanmoer (aan binnenzijde).

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308941 – 309448, aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309621.

Verspaningsstrategie: HSC

Afkoppellengte A-maat: 27 mm

Buiten-Ø D: 24 mm

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	24 mm
Voor ER-spantangen	16 mm

Afkoppellengte A-maat	27 mm
Sleutelwijdte SW	19 mm
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder