

**Machinetap, ongecoat, UNC: 1/2-13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133352 1/2-13
GTIN	4045197594709
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.****Technische beschrijving**

Schroefdraad-Ø	12,7 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadspoed	1,954 mm
Kerngat-Ø	10,8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	13
Norm	DIN 376
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	9 mm
Totale lengte L	110 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Draaddiepte	38,1 mm
Draadsoort	UNC

Draadafmeting	1/2-13 UNC
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		