

**3M****VHB™-tape, grijs, Breedte x lengte (mm x m): 19X11**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Artikelklasse	08M

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Dubbelzijdige** hoogwaardige **tape**, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

**3M™ GPH-110GF** bestaat uit een flexibele schuimrubber kern en is bestand tegen hoge temperaturen. Het is bedoeld voor het snel en eenvoudig maken van een sterke, houdbare en duurzame verbinding.

### Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.

## Technische beschrijving

Kleur	grijs
temperatuurbestendig tot	150 - 230 °C
Dikte	1,1 mm
Magazijn luchtvochtigheid	40 - 65 %
Lijm	Acrylaat
Opslagtemperatuur	16 - 25 °C
Minimale houdbaarheid	24 maand

Type plakband	dubbelzijdig
Fabrikantnummer	GPH-110GF
Materiaal afdekking	Gesiliconiseerde PE-film
Breedte	19 mm
Lengte	11 m
Kleefkracht op staal	3,7 N/mm
Productnaamattribuut	grijs
Producttype	Plakband