

Garant**Schachtfrees, ongecoat, Ø e8 DC: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	191320 15
GTIN	4045197101761
Artikelklasse	11W

Omschrijving**Uitvoering:**

Centrumsnijdend.

Met excentrische achterslijping.

- Ruime, fijn geslepen spaangroeven.
- Uiterst fijne slijpbewerking van de snijkanten – daardoor zeer zuivere werkstukoppervlakken.
- Speciale spaanhoek voor aluminium.

Opmerking:

Voor het frezen van spiebanen.

Technische beschrijving

Voeding f_z voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend	0,041 mm
Snijkant-Ø D_c	15 mm
Aantal tanden Z	3
Schacht-Ø D_s	12 mm
Totale lengte L	83 mm
Snijlengte L_c	26 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraelhoek	42 graden

Hoekfasehoek	90 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Type	W
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	geel
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	150 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	37 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		