

Garant
VCGW 050101, BU7220, Snijkantuitvoering: G

Bestelgegevens

Bestelnummer	265470 G
GTIN	4062406561116
Artikelklasse	21H

Omschrijving
Uitvoering:

2 Snijkanten.

Soort: BU7220

Snijkantuitvoering: G

 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,12 mm

 Voeding f : 0,04 - 0,12 mm/omw,

 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 120 - 160 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VCGW 050101
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,12 mm
Snijmateriaal	CBN
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 160 m/min
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snedeccondities	continu
Soort	BU7220
Hoekradius	0,1 mm
Snijkantuitvoering	G
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	BU7220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
droog	geschikt		