

Garant**GARANT Master Ni-Based VHM-schachtfrees HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	203048 16
GTIN	4062406565756
Artikelklasse	11Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Speciale slijping met **torusachtige snijhoekafronding**.

Innovatief substraat speciaal voor de verspaning van **nikkelbasislegeringen**. Nieuw ontwikkelde coating.

Toepassing:

Voor het frezen van **nikkelbasislegeringen met hoge warmhardheid**.

Opmerking:

Opvolger van nr. 203028.

Technische beschrijving

Hoekafronding r_v	0,3 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Voeding f_z voor kanten in Inconel®	0,08 mm
Snijlengte L_c	36 mm
Schacht-Ø D_s	16 mm
Vrijloop-Ø D_1	15,5 mm
Spiraelhoek	30 graden
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Tolerantie nominale Ø	f8
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	42 mm

Totale lengte L	92 mm
Aantal tanden Z	4
Serie	Master Ni-based
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,08×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	TPC
Gekleurde ring	roze
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Inconel	geschikt	40 m/min	S
nat maximaal	geschikt		

Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------