

Garant
**GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D /
Aantal snijkanten Z: 16/2mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Ø D ₃	10 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Totale lengte L _{totaal}	100 mm
Ramplinglengte L voor α _{max}	8,4 mm
Aantal snijkanten Z	2
Afkoppellengte L ₁	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	26 mm
Schacht-Ø D _s h6	16 mm
Snijkant-Ø D _c	16 mm

Rampinghoek α_{\max}	2,39 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Instelhoek κ	20 graden
Inwendige koeling	ja
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees