

Garant**GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D /
Aantal snijkanten Z: 16/2Lmm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	30 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	26 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Inwendige koeling	ja
Aantal snijkanten Z	2
Snijkant-Ø D _c	16 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Schacht-Ø D _s h6	16 mm

Instelhoek κ	20 graden
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
Rampinglengte L voor α_{max}	8,4 mm
Raminghoek α_{max}	2,39 graden
$\varnothing D_3$	10 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees