

Garant**GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, Cilinderschacht, Ø D /
Aantal snijkanten Z: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	58 mm
Afkoppellengte L ₁	120 mm
Helicoïdaal frezen a _p	1 mm
Totale lengte L _{totaal}	200 mm
Rampinghoek α _{max}	0,82 graden
Ø D ₃	26 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	20 graden
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm

Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	24,4 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Aantal snijkanten Z	5
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees