

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met schroefdraad, $\varnothing D$ / aantal snijkanten Z: 42/7mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	213056 42/7
GTIN	4062406566623
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Bij gebruik van verlengstukken altijd met inwendige koeling werken.

Technische beschrijving

Opnamedraad M	M16
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	34,4 mm
Ramplinghoek α_{max}	0,58 graden
$\varnothing D_2$	29 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R

Snijkant- $\varnothing D_c$	42 mm
$\varnothing D_1 h6$	17 mm
Aantal snijkanten Z	7
Serie	Power Q
Inwendige koeling	ja
$\varnothing D_3$	36 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	78 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	82 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees