

Garant

GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/5mm

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	5
Instelhoek κ	20 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Helicoïdaal frezen a_p	1 mm

Inwendige koeling	ja
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Serie	Power Q
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	74 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	32,4 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R
Ramplinghoek α_{max}	0,62 graden
Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees