

**Garant**

**GARANT Power Q Mini frees voor hoge voedingen, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/7mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Freessysteem voor hoge voedingen voor **kleinere bewerkingsdiameters** en **grotere toepassingsdieptes**. Bijzonder **effectief dankzij een groot aantal snijkanten**.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 9 (7IP; 1,2Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 7IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Rampinghoek $\alpha_{\max}$	0,62 graden
Instelhoek $\kappa$	20 graden
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Inwendige koeling	ja
geschikte wisselplaat	ANGX10T308ZE.R

Helicoïdaal frezen $a_p$	1 mm
Opnameboring- $\emptyset$	16 mm
Aantal snijkanten Z	7
Ramplinglengte L voor $\alpha_{max}$	32,4 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{min}$	74 mm
Totale lengte $L_{totaal}$	40 mm
Helicoïdaal frezen $\emptyset D_{max}$	78 mm
Snijkant- $\emptyset D_c$	40 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Plungen
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Circulair frezen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees