

**Garant****Machinetap, ongecoat, UNF: 5/16-24****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133400 5/16-24
GTIN	4045197074775
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.****Technische beschrijving**

Kerngat-Ø	6,9 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	24
Schroefdraad-Ø	7,94 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Totale lengte L	90 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	23,82 mm
Draadspoed	1,058 mm
Draadsoort	UNF

Draadafmeting	5/16-24 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		