



Machinetap, TiN, UNF: 1/4-28



Bestelgegevens

Bestelnummer	133405 1/4-28
GTIN	4045197532824
Artikelklasse	11H

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding en speciale TiN-coating, voor roest- en zuurbestendige staalsoorten. Toepasbaar met emulsie (vetgehalte ten minste 8%).

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Flankhoek: 60 graden

Tolerantieklasse: 2B

Aansnijdingsvorm: B

Inwendige koeling: false

Toepassing bij boringtype: tot 3xD bij doorlopend gat

Snijrichting: rechts

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 6,35 mm

Totale lengte L_{tot.}: 80 mm

Schacht-Ø: 4,5 mm

Schacht-vierkant: 3,4 mm

Kerngat-Ø: 5,5 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	6,35 mm
Kerngat-Ø	5,5 mm
Aantal spaangroeven	3

Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	28
Aansnijdingshoek	50 graden
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø	4,5 mm
Totale lengte L _{tot.}	80 mm
Schacht-vierkant	3,4 mm
Draaddiepte	19,05 mm
Draadspoed	0,907 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1/4-28
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de dynamische bewerking
Gekleurde ring	blauw