

Spiebaankaliber, Type: B



Bestelgegevens

Bestelnummer	484409 B
GTIN	2050002070950
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Spiebaankalibers met goed- en afkeurzijde. Goedkeurzijde met **slijtageovermaat** volgens DIN 7164. Gehard staal.

Spiebaankaliber met tussenmaat en ISO-passing bijv. nr. 484409 gr. **15,8 M6**.

Toepassing:

Voor het controleren van vlakke passingen, bijv. van spiebanen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Opmerking:

De maataanduiding type beschrijft de nominale afmeting in millimeters (mm).

Type A = 3,001 – 5,999

Type B = 6,001 – 8,999

Type C = 9,001 – 12,999

Type D = 13,001 – 16,999

Type E = 17,001 – 20,999

Type F = 21,001 – 25,999

Technische beschrijving

Kwaliteit	9
Kwaliteit	8
Kwaliteit	11
Kwaliteit	10

Kwaliteit	7
Kwaliteit	12
Kwaliteit	13
Norm	DIN EN ISO 1938-1
Norm	DIN 7164
Nominale maat	6 - 8,999 mm
Tolerantieveld	K
Tolerantieveld	H
Tolerantieveld	T
Tolerantieveld	U
Tolerantieveld	A
Tolerantieveld	P
Tolerantieveld	C
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	F
Tolerantieveld	G
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	N
Tolerantieveld	D
Tolerantieveld	S
Tolerantieveld	V
Tolerantieveld	JS
Tolerantieveld	ZC
Tolerantieveld	ZB
Tolerantieveld	Z
Tolerantieveld	M
Tolerantieveld	ZA
Tolerantieveld	B
Tolerantieveld	FG

Tolerantieveld	E
Tolerantieveld	EF
Tolerantieveld	J
Tolerantieveld	R
Tolerantieveld	CD
Kalibratie	L6
Producttype	Spiebaankaliber

Dienstverlening

KalibratiePenkaliber Maximale Ø 20 mm	028300 20
---------------------------------------	-----------