

Garant
XNEX 040308, HB7525, Type: ST900


Bestelgegevens

Bestelnummer	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaten met 3 snijkanten. Krachtige materialen voor **zeer hoge proceszekerheid**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Maximale snijdiepte $a_{p,max}$: 2 mm

Voeding f_z per tand: 0,12 mm

Plaatdikte S: 3.18 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,12 mm
Hoekradius	0,8 mm
Type	ST900
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 040308
Soort	HB7525

Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	335 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	280 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		