


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor Cilinderschacht, 2×D, Ø Dc: 41 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	236614 41
GTIN	4047109277625
Artikelklasse	24P

Omschrijving
Uitvoering:
Boringtolerantie: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

- **Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.**
- **Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.**
- **Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.**
- **Excentrisch boren tot $V_{\max} = 0,25$ mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Toepassing:

- **In extreme bewerkingsituaties.**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Levering:

Inclusief klem Schroeven (zonder wisselplaten).

Opmerking:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.

Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOGX 120408 42-...
Schacht lengte L_s	68 mm
Wisselplaatschroeven set	239652 20IP (6,3 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	82 mm

Schacht-Ø D _s	40 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	41
Afkoppellengte L _A	111 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bit opname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600