

Garant**XNEX 040308, HB735, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 2 mm

Plaatdikte S: 3.18 mm

Technische beschrijving

Type	UNI
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte S	3.18 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 040308
Soort	HB735
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		