

Garant**Hoekfrees 90°, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	70 mm
Snijkant-Ø D_c	32 mm
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Aantal snijkanten Z	5
Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Totale lengte L_{totaal}	195 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden

Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------