

Garant**Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Het hoekfreessysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

Opmerking:

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm
Snijkant-Ø D_c	63 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Aantal snijkanten Z	9
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Totale lengte L_{totaal}	40 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
----------------------------------------	----------