

**Garant****Hoekfrees 90°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 40/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het hoekfreesysteem voor **traploos schouderfreesen**. De compacte wisselplaatafmeting zorgt voor **enorme stabiliteit** bij een extra groot aantal snijkanten voor **maximale productiviteit**.

**Opmerking:**

GARANT Momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 1,2** met steel nr. **674252 gr. 7IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	40 mm
Aantal snijkanten Z	6
Wisselplaatschroevenset	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Opnameboring-Ø	16 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	2 mm

geschikte wisselplaat	XNEX 040308
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 1	219878 1
--	----------