

Garant**Meelopende hoogrendement-draaibankcenter met hardmetalen inzetstuk en afdrukmoer, Morseconus (MK): 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	321245 5
GTIN	4062406572488
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Centerponzas met hardmetalen inzetstuk voor toepassingen met hoge afslijtende invloed op de centrering.
- Tophoek 60°.
- Zijdelings afgevlakte afdrukmoer.
- Zeer nauwkeurige lagering voor hoge rondloopnauwkeurigheid.
- Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt het binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor de bewerking van dunne werkstukken bij hoge toerentallen en bij grote aantallen met automatische belading in de serieproductie.

Premium uitvoering. Hoge rondloopnauwkeurigheid dankzij **high-end-lagering**. Speciaal voor hoge toerentallen en hoge axiale krachten. Ook geschikt voor slijpprocessen.

Technische beschrijving

Maximale rondloopfout	0,003 mm
Hardmetaal-Ø H	18 mm
Maximaal toerental	8000 min ⁻¹
Nuttige lengte B	136 mm
Puntlengte C	43 mm
Voor werkstukgewicht	1200 kg
Morseconus	MK5
Behuizings-Ø D	72 mm
Axiale kracht	10,35 kN
Tophoek	60 graden
Hardmetalen inzetstuk	ja
Uitvoering	meelopend
Afdrukbout	ja
Producttype	Centrepunt