

**Accu-ratel, Type: M12FHIR14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:****MILWAUKEE – haakse accu-boorschroefmachines en ratels**

- **REDLINK™ elektronica met traploze toerentalregeling, rechtsonm/linksom draaiend en overbelastingsbeveiliging.**
- **Led-verlichting van het werkgebied.**
- **Red Li-ion-accu's met controle van de afzonderlijke cellen en weergave van ladingniveau.**

Compacte hogesnelheids-accuratel met gevoelige snelheidsregelaar.

Levering:**Zonder accu en zonder lader.****Opmerking:**

Bijbehorende accu's en laders vindt u onder nr. 073814 en 073839.

Technische beschrijving

Typisch gebruik	Strong
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 450 min ⁻¹

Gewicht	1 kg
Aantal inbegrepen accu's	0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Accucapaciteit	2 Ah
Accuspanning	12 V
Uitvoering	Ratel
Maximaal draaimoment hard	47 Nm
Fabrikantnummer	M12FHIR14
Gereedschapsopname	Vierkant 1/4 inch
Maximale vibratie volgens EN	<2,5 m/s ²
Accutype	Lithium-ion
Producttype	Schroefmachine

Accessoires

Li-ionsysteem M4B2/M12B2 Accutype MB12	073814 MB12
--	-------------