


Garant**Centrische machineklem pneumatisch, IOT, Type: 100****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 360181 100 |
| GTIN | 4062406572969 |
| Artikelklasse | 310 |

Omschrijving**Uitvoering:**

- Instelbare slag + 5 mm per zijde.
- Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.
- Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.

Voordeel:

- Incl. drukreservoir met dubbel werkende blokkeerleppe.
- Voortdurende bewaking van de span- en losdruk, en van de batterijtoestand via WLAN.
- Geen draaidoervoer nodig.
- Spannen en ontspannen door persluchttoevoer via robot.
- Aansluitblok nr. 360191 voor horizontale of verticale persluchtoverdracht beschikbaar.

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Aansluitblok nr. 360191.

Bekkenprogramma nr. 360135 – 360151 gr. 80.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------|
| Persluchtcapaciteit maximaal | 9 bar |
| Hoogte H | 95 mm |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Bekbreedte A | 80 mm |
| Spankracht tot maximaal | 10 kN |
| B | 100 mm |
| Geschikt voor kleurcode | PCV 100 |
| L | 100 mm |
| H ₁ | 171 mm |
| Spanslag | 6 mm |
| Producttype | Machineklem |