

Garant**Centrische machineklem pneumatisch, IOT, Type: 160/4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	360181 160/4
GTIN	4062406572990
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Instelbare slag + 5 mm per zijde.**
- **Spankracht tot 22,5 kN traploos instelbaar. Arithmetische som = 45 kN.**
- **Ook bij persluchtverlies beschikt de centrische machineklem over een lichte (ca. 60 kg) voorspanning om de veilige positionering van het werkstuk bijv. bij wisseltafels te garanderen.**

Met bodemplaat, voor hoger steunmoment en maximale stabiliteit.

Voordeel:

- **Incl. drukreservoir met dubbel werkende blokkeerklappen.**
- **Voortdurende bewaking van de span- en losdruk, en van de batterijtoestand via WLAN.**
- **Geen draaidoorvoer nodig.**
- **Spannen en ontspannen door persluchttoevoer via robot.**
- **Aansluitblok nr. 360191 voor horizontale of verticale persluchtoverdracht beschikbaar.**

Toepassing:

Voor centrisch spannen van onderdelen. Geschikt voor het **geautomatiseerde bedrijf** via 4-kanaals-spanschijven, maar ook via zijdelingse aansluitingen.

Accessoires:

Aansluitblok nr. 360191.

Bekkenprogramma nr. 360183 – 360187.

Technische beschrijving

Gewicht	29 kg
Geschikt voor kleurcode	PCV 160
Bekbreedte A	104 mm
Spanslag	8,5 mm
Spankracht tot maximaal	22,5 kN
Hoogte H	99,2 mm
L	160 mm
Persluchtcapaciteit maximaal	9 bar
H ₁	175 mm
B	160 mm
Kruissteekmaat	200 mm
Producttype	Machineklem