

Garant**Meelopende draibankcenter voor wisselinzetstuk, Type: 32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	320617 32
GTIN	4062406573133
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geveerde uitvoering voor axiale lengtecompensatie tijdens de bewerking.
- Compleet gehard en geslepen. Onderhoudsvrij door continue smering.
- Speciale afdichting voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.

Cilindrische schacht voor het spannen in boorstanghouders, spantanghouders of hydrodehnspanhouders; voor opname in de tweede revolver.

Voor de bewerking van zware werkstukken.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.

De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Flexibele toepassing dankzij verwisselbare inzetstukken. Universele toepassing op revolver en tegenspindel in CNC machines.

Accessoires:

Verwisselbare inzetstukken nr. 320625. Verwisselbare inzetstukken nr. 320629.

Opmerking:

Wisselen van de inzetstukken aan de sleutelvlakken door tegengesteld draaien.

Technische beschrijving

Veerweg	4 mm
Nuttige lengte L ₁	95 mm
Voor werkstukgewicht	500 kg
Totale lengte L	155 mm
Behuizings-Ø D	66 mm
Ø d	32 mm
Rondloopfout	0,01 mm
Schacht-Ø D ₁	18 mm
Geschikt voor kleurcode	K18
Maximaal toerental	5000 min ⁻¹
Opname	Schacht-Ø 32 mm
Producttype	Centreerpunt