


Garant**Preegstation XGRIPP, max. prentwijdte: 230mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	362929 230
GTIN	4062406368722
Artikelklasse	310

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Indrukken van materialen tot 45 HRC (trekvastheid 1450 N/mm²) mogelijk.**
- **Max. prentkracht 180 kN (18 t), lineair prentkrachtverloop.**
- **Instelling van de pneumatische prentdruk tussen 0,5 en 6,5 bar.**
- **Snelverstelling in raster 30 mm.**
- **Fijninstelling door middel van kartelschroef.**
- **Alles op één basisplaat gemonteerd – CE-conform, veilig en compact als een eenheid te gebruiken.**
- **Bedieningsknop direct op preegstation en daardoor geen pneumatische slangen buiten het station aanwezig.**

De prenttechniek, ook voorindruk genoemd, is een technologie waarbij het te spannen werkstuk buiten de gereedschapsmachine van een gedefinieerde contour wordt voorzien, voordat het in een bankschroef vormgebonden wordt ingespannen. Vooral spansituaties die hoge houdkrachten vereisen en waarbij het gevaar voor vervormingen aan het werkstuk aanwezig is, kunnen door de voorindruk proceszeker worden beheerst. Vooral voor de 5-zijdige bewerking, waarbij een optimale toegankelijkheid moet worden bereikt, is de prenttechniek een optimale oplossing.

Voordeel:

Vormgebonden spannen in klemstukbekken ook bij lage spankracht

Toepassing:

Voor de voorindruk van bijzonder harde of labiele onderdelen.

Levering:

Basisplaat, drukversterker, preegstation, beschermplaat, indrukbekken, werkstukaanslag, beschermingsstrip.

Accessoires:

Middenmarkering nr. 362934 gr. 1, toetsstenenset voor indrukbekslijtage nr. 362936 gr. 1.

Technische beschrijving

Breedte	150 mm
Prentslag	4 mm
maximale prentwijdte	230 mm
maximale prentkracht	180 kN
Gewicht	78 kg
Hoogte	409 mm
Lengte	890 mm
Producttype	Preegstation

Accessoires

GrijperbekXGRIPP Type 1	362931 1
BeschermingsstripXGRIPP Type 1	362932 1
MarkeerboutXGRIPP Type 1	362935 1