

Garant**Machinetap, ongecoat, UNF: 10-32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133400 10-32
GTIN	4045197074744
Artikelklasse	11H

Omschrijving**Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 371

Gangen per inch: 32

Schroefdraad-Ø: 4,83 mm

Totale lengte L: 70 mm

Schacht-Ø D_s: 6 mm

Schacht-vierkant □: 4,9 mm

Kerngat-Ø: 4,1 mm

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	32
Kerngat-Ø	4,1 mm
Schroefdraad-Ø	4,83 mm
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 371
Snijmateriaal	HSS E

Schacht-Ø D _s	6 mm
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	4,9 mm
Draaddiepte	14,49 mm
Draadspoed	0,794 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	10-32 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		

