

**Garant****Machinetap, ongecoat, UNF: 1-12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133400 1-12
GTIN	4045197074843
Artikelklasse	11H

**Omschrijving****Uitvoering:****Met schilaansnijding.****Toepassing:****Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.**

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 12

Schroefdraad-Ø: 25,4 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Schacht-vierkant □: 16 mm

Kerngat-Ø: 23,25 mm

**Technische beschrijving**

Aantal spaangroeven	3
Kerngat-Ø	23,25 mm
Aantal snijkanten Z	3
Gangen per inch	12
Schroefdraad-Ø	25,4 mm
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Schacht-vierkant □	16 mm
Draaddiepte	76,2 mm
Draadspoed	2,117 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	1-12 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		

