



Machinetap, ongecoat, UNF: 12-28



Bestelgegevens

Bestelnummer	133402 12-28
GTIN	4045197594761
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:

Met schilaansnijding.

Toepassing:

voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Draadsoort: UNF

Snijmateriaal: HSS E

Norm: DIN 374

Gangen per inch: 28

Schroefdraad-Ø: 5,49 mm

Totale lengte L: 80 mm

Schacht-Ø D_s: 4 mm

Schacht-vierkant □: 3 mm

Kerngat-Ø: 4,7 mm

Technische beschrijving

Schroefdraad-Ø	5,49 mm
Gangen per inch	28
Kerngat-Ø	4,7 mm
Aantal snijkanten Z	3
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 374
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	4 mm

Totale lengte L	80 mm
Schacht-vierkant □	3 mm
Draaddiepte	16,44 mm
Draadspoed	0,907 mm
Draadsoort	UNF
Draadafmeting	12-28 UNF
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		