



Machineruimer configureerbaar, ongecoat, Nominale \varnothing DC: 7mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	164180 7
GTIN	4045197092212
Artikelklasse	120

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers nageslepen voor passing volgens gegevens.

Even aantal tanden met ongelijke afstand tussen de tanden. De boring wordt absoluut rond en kerfvrij. Door de rondslijpfase aan het cilindrische snijdeel wordt de boring gepolijst en de ruimer geleid. Opnameschacht conisch.

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen, aangezien de spanen in snijrichting worden afgevoerd. Door de korte aansnijding ook geschikt voor blinde gaten.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Voor **passing H7** zie nr. 164000.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	81 mm
Voeding f in staal $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm/omw,
Nominale $\varnothing D_c$	7 mm
Morseconus MK maat	1
Totale lengte L	150 mm
Snijlengte L_c	31 mm
\varnothing -Bereik	6,71 - 7,05 mm
Aantal snijkanten Z	6
Overmaat op nominale \varnothing	0,1 - 0,2 mm

Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS E
Norm	DIN 208 B
Spiraelhoek	7-8 graden
Inwendige koeling	nee
Schacht	Morseconus
Toepassing bij boringtype	bij doorlopend gat
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Phillips-bit

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	geschikt	20 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	20 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	10 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	7 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	5 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	4 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	5 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	5 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	5 m/min	K
Cu	beperkt geschikt	13 m/min	N
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		