

## HEDI

### Kabelhaspel volledig kunststof, Type: 50B



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081108 50B
GTIN	4003644023530
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

HEDI® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. De zelf ontworpen trommel zorgt voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. Een geïntegreerde rotatiestop schakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Grote en hoogwaardige HEDI® volledig kunststof kabelhaspel met een trommeldiameter van 290 mm en talrijke ergonomische en veiligheidsvoorzieningen.

- **een helling van 7 graden voor meer bodemvrijheid en draagcomfort.**
- **Verwijderbare kabelbeugel en kabelgeleiding voor optimale kabelsturing.**
- **Groeven voor waterafvoer.**
- **Inklapbare draaihendel voor individuele bediening rechts en links tijdens het oprollen en afrollen.**
- **Eenvoudige wandmontage mogelijk.**
- **Goedgekeurd voor voortdurend gebruik buitenshuis en in vochtige ruimtes.**
- **Innovatief design met een groot aantal ergonomie- en veiligheidsfeatures.**
- **Niet-geleidende, volledig kunststof constructie.**
- **Geschikt voor extreme toepassingsgebieden en -omgevingen.**
- **7° helling van de haspel voor verbeterde waterafvoer.**
- **3 jaar fabrieksgarantie.**

##### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

## Technische beschrijving

Materiaal kabel	Pantserkabel
Kabelopbouw	3G1,5
Energievoorziening	Netvoeding
Kabelklasse	H07BQ-F
Nominale spanning	250 V
Kabellengte	50 m
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Aantal contactdozen	4
Kabelkleur	oranje
IP-klasse	IP 54
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel