

Garant**CCGT 030101, Soort: HB7025-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Artikelklasse	211

Omschrijving

CCGT 030101 HB7025-1 Soort: HB7025-1
Spaanbreker: SF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Voeding f : 0,03 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 180 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min
Hoekradius	0,1 mm
Soort	HB7025-1
Voeding f	0,03 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	SF
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P

Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedeccondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien