

Garant**CCGT 030102, Soort: HU7315-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Artikelklasse	211

Omschrijving

CCGT 030102 HU7315-1 Soort: HU7315-1
Spaanbreker: AF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 1,5 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	AF
Snijdiepte a_p	0,05 - 1,5 mm
Soort	HU7315-1
ISO-code wisselplaat	CCGT 030102
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	N

Coating	Diamant
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien