

**Garant****DCGT 04T002, Soort: HB7025-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DCGT 04T002 HB7025-1 Soort: HB7025-1  
Spaanbreker: SF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 180 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	SF
Hoekradius	0,2 mm
Soort	HB7025-1
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Voeding $f$	0,03 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min

ISO-code wisselplaat	DCGT 04T002
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedecondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien