

Garant**DCGT 04T002, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268094 HB7125-1
GTIN	4062406575922
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DCGT 04T002 HB7125-1 Soort: HB7125-1
Spaanbreker: VF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,4 mm
Voeding f : 0,03 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 150 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Soort	HB7125-1
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VF
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snedecondities	licht onderbroken

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,4 mm
Voeding f	0,03 - 0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCGT 04T002
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 150 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien