

**Garant****VCGT 050102, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Artikelklasse	211

## Omschrijving

VCGT 050102 HB7125-1 Soort: HB7125-1  
Spaanbreker: VF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 150 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,03 - 0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VCGT 050102
Soort	HB7125-1
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm

Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 150 m/min
Spaanbreker	VF
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien