

Garant**DCGW 04T001, Snijkantuitvoering: N****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268098 N
GTIN	4062406575984
Artikelklasse	21L

Omschrijving

Uitvoering:
PKD-uitvoering.

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte a_p	0,05 - 1 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 800 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMW 060202
Snijmateriaal	PKD
Soort	PKD
Hoekradius	0,1 mm

Snijkantuitvoering	N
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,03 - 0,035 mm/omw,
Producttype	Wisselplaat voor het draaien