

Persluchttestpomp 1450, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	814891 1
GTIN	095691500724
Artikelklasse	86A

Omschrijving

Uitvoering:

Met de druktestpomp model 1450 kunnen installaties, die vrij van lekkages moeten zijn, overeenkomstig worden getest. De pomp maakt tests van systemen met maximaal 50 bar (725 PSI) druk mogelijk.

- **Tweetraps hefboombediening voor snel vullen van het systeem en drukopbouw.**
- **De druk blijft automatisch behouden. Er hoeft geen klep met de hand te worden gesloten.**
- **Filter op in- en uitlaat voor een betere bedrijfsveiligheid.**
- **Aluminium- en carbonversterkte PTFE-zuigerpomp voor een langere levensduur.**
- **Maten lxbxh (720x220x240 mm); volume/slag: 37,7 cm³.**

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor gebruik in verwarmingsinstallaties, persluchtssystemen, koelsystemen, olie-installaties, sprinklerinstallaties en andere hydraulische leidingen met geringe diameter.

Let op:

Dichtheidscontroles alleen met gebruik van water, olie of een mengsel van water en ethyleenglycol.

Technische beschrijving

Slanglengte	1,83 m
Breedte	220 mm
Aansluitdraad slang	1/2 inch BSPP

Maximale druk	50 bar
Maximale temperatuur	50 °C
Capaciteit per slag	37,7 cm ³
Hoogte	240 mm
Lengte	710 mm
Gewicht	6,4 kg
Inhoud van de bak	13,6 l
Producttype	Testpomp